




# REGO-FIX®



## Come il powRgrip® incrementa la vita utensile

### Test di Finitura a massima velocità in fresatura

Test su centro di lavoro DMU 50,  
Materiale ISO 1.1191,  
Fresa 3 tagli Ø16,  
Avanzamento 1.800 mm/min,  
Velocità 6.000 rpm.  
Avanzamento/Dente 0.1 mm

#### Risultato Test

Vita utensile con powRgrip®  
aumentata del 180% rispetto  
a shrink-fit = Risparmio  
costo utensile del 44%

